

go.biwako - ロゴマーク&書体・書式 デザインマニュアル（中国繁体字）

バリエーション

使用の際は、下記の基本型を優先的に使用し、必要に応じて応用型を使用して下さい。

■ ロゴマーク基本型



■ ロゴマーク応用型（中国繁体字）

ブランドサイトのURLを使用する場合



「滋賀県観光情報」として使用する場合



「滋賀」という名称を付加する場合




※色の規定はカラー指定に準じてください。


カラー指定

メインカラーは、滋賀県がシンボルマークとして定める「Mother Lake」のシンボルカラーを採用しています。県の誇り、琵琶湖の美しい水の色を表現しています。原則として次の色を優先的に使用してください。

■ 基本型



■ 白



■ メインカラー：DIC 2177（琵琶湖ブルー）
プロセス4C C-70 M-0 Y-0 K-0

■ サブカラー：DIC 102
プロセス4C C-65 M-30 Y-0 K-0

□ 白

※背景が同色系または絵柄と重なる場合、視認性を高めるために白抜きでの使用を可能とします。背景を任意に設定できる場合は、メインカラーを使用して下さい。

書体・書式指定（中国繁体字）

歴史の深さやその格の高さを感じさせながらも、どこかに新しさを思わせるようなイメージを表現しています。見本を参考に、原則として次のフォント等の書式設定を使用して下さい。代替可能書体についても、できる限り使わないようにして下さい。

■ 見本

到滋賀的交通手段、方式

到滋賀縣，琵琶湖的交通方式

到滋賀縣的交通方式，從京都站乘坐 JR 琵琶湖線或者 JR 湖西線即可抵達。從京都站到天津站僅需要 10 分鐘，非常的方便。

另外，從關西國際機場可乘坐【關空特急 遙號】直接到滋賀縣內主要車站。

從東京，名古屋方面可乘坐新幹線【回聲號】[光號]先抵達米原站，然後在轉普通電車到達目的地。到天津方向的乘客可以乘坐【希望號】次列車抵達京都站，然後在轉普通電車抵達目的地。

琵琶湖遊覽

地址：天津市濱天津 5-1-1
交通方式：JR 天津站步行 15 分
聯絡電話：077-522-4115
網址：http://www.biwakokisen.co.jp/chinese/

大見出し：FZ Da Biao Song B06
※代替可能書體／PMingLiU Bold
※書式設定 /字送り：0、行間：およそ1.35倍

小見出し：Heiti TC Medium（英数字：Helvetica Neue Medium）
※代替可能書體／SimHei（英数字：Helvetica, Arial）
※書式設定 /字送り：0、行間：およそ1.31倍

本文：Heiti TC Light（英数字：Helvetica Neue Light）
※代替可能書體／SimHei（英数字：Helvetica, Arial）
※書式設定 /字送り：0、行間：およそ1.72倍

注釈：Heiti TC Light（英数字：Helvetica Neue Light）
※代替可能書體／SimHei（英数字：Helvetica, Arial）
※書式設定 /字送り：0、行間：およそ1.31倍

認められない使用例

原則として、マニュアル規定以外のカラー指定、バリエーションの使用は認められません。

✗  ロゴマークの色の変更

✗  ロゴマークの比率の変更

✗  ロゴマークの組み方や配置の変更

✗  他ロゴマークの組み込み（例外あり）

✗  ロゴマークの書体の変更

✗ （文章において）「go.biwako」というフレーズの変更

✗ **到滋賀的交通手段、方式**

到滋賀縣，琵琶湖的交通方式

到滋賀縣的交通方式，從京都站乘坐 JR 琵琶湖線或者 JR 湖西線即可抵達。從京都站到天津站僅需要 10 分鐘，非常的方便。

另外，從關西國際機場可乘坐【關空特急 遙號】直接到滋賀縣內主要車站。

從東京，名古屋方面可乘坐新幹線【回聲號】[光號]先抵達米原站，然後在轉普通電車到達目的地。到天津方向的乘客可以乘坐【希望號】次列車抵達京都站，然後在轉普通電車抵達目的地。

（文章において）書体・書式の変更

「Japan. Endless Discovery.」ロゴマーク併記の推奨

「go.biwako」のロゴマークを使用する際は、「Japan. Endless Discovery.」のロゴマークとの併用を推奨します。「go.biwako」ロゴマークの中に組み込んで使用する必要はありませんが、組み込む場合は下記の配置に従って下さい。

■ 「Japan. Endless Discovery.」
ロゴマーク基本型

■ DIC 156 もしくは金赤
プロセス4C C-0 M-100 Y-100 K-0

■ スミ100
プロセス4C C-0 M-0 Y-0 K-100



■ 「go.biwako」ロゴマークに組み込んで併記する場合、右の配置に限り、使用可能とします。

※「Japan. Endless Discovery.」シンボルマーク部分の横幅が9mm 以下になる場合は使用不可となります。



※「Japan. Endless Discovery.」のロゴマーク使用は、別途定められたデザインマニュアルに準じてください。